
**LIGHT
WEIGHT**

LIGHTWEIGHT FRAME



CONVERGENCE AND
PARALLAX ADJUSTMENT

LED HO

LED NOW IN HEINE QUALITY.

· **Oftalmoscopio indiretto
HEINE SIGMA® 250**

Esami accurati, approccio immediato.

HEINE

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE SIGMA® 250. TUTTI I BENEFICI DESIDERABILI, INCLUSA UNA MONTATURA AD OCCHIALE SUPER LEGGERA.

Massima precisione e controllo con il massimo comfort di utilizzo: questo era l'obiettivo. Con un peso di 110g, l'ottica di precisione HEINE e l'innovativa luce LED^{HQ} garantiamo immagini chiare ad alta risoluzione che riproducono anche le informazioni diagnostiche più dettagliate. L'oftalmoscopio SIGMA 250 soddisfa perfettamente queste esigenze.

Dimensioni compatte, grandi opportunità:

Le batterie a ioni di litio con mPack LL forniscono l'energia necessaria per garantire 23 ore di massima luminosità; per la ricarica è disponibile una stazione da tavolo e da parete. Un filtro aneritico integrato e due formati di diaframma appartengono alla dotazione di serie, mentre il filtro blu e giallo e il diffusore sono accessori opzionali. La montatura S-FRAME può essere facilmente adattata per ottenere il massimo comfort di utilizzo, permettendo di operare senza fatica per lungo tempo. Naturalmente è disponibile anche una montatura correttiva "clip-in" opzionale per lenti ottiche correttive.

5
ANNI
GARANZIA**LIGHT WEIGHT****TELAIO LEGGERO**

La fibra di carbonio ad alta resistenza conferisce al telaio un peso ridotto ed un'elevata stabilità.

**DIAGNOSI INDIPENDENTE DEL TAGLIO DELLA PUPILLA**

Regolazione separata di convergenza e angolo di parallasse per visioni stereoscopiche completamente illuminate anche nella zona periferica.
Per pupille da 2 mm – 10 mm.

LED DI QUALITA' HEINE

Il nuovo standard nell'illuminazione LED per una luce uniformemente chiara con resa cromatica fedele.

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.**SIGMA 250 Kit con S-FRAME**

SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con trasformatore a rete, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME

C-008.33.341**SIGMA 250 M2 Kit con S-FRAME**

SIGMA 250 M2, S-FRAME, mPack LL con trasformatore a rete, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME

C-008.33.346**SIGMA 250 Set con S-FRAME**

SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con trasformatore a rete, Depressore sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20D, Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Valigetta

C-281.41.671**SIGMA 250 M2 Set con S-FRAME**

SIGMA 250, S-FRAME, mPack LL con trasformatore a rete, Depressore sclerale grande, Depressore sclerale piccolo, Lente per oftalmoscopia A.R. 20D, Specchietto per secondo osservatore, Filtro blu e filtro giallo, Diffusore, Cinghietta reggimontatura, Liquido detergente per S-FRAME, Valigetta

C-279.41.671